

Auswahl des geeigneten Wasseraufbereitungsfilters

Kaffee-Vollautomat Kaffee-Brühmaschine Heissgetränkeautomat

geschätzter Verbrauch

Wasserhärte Rohwasser

Filtermodell (bis max 40°C)

Alternativmodell (bis max 40°C)

Filtermodell (bis max 65°C)

max. 10 Liter/Tag ca. 60 Tassen (0,18 ltr)		
ab 10° KH	ab 15°KH	ab 20°KH
TE 35	TE 35	TE 35
TE 35	TE 35	TE 35

max. 50 Liter/Tag ca. 300 Tassen (0,18 ltr)		
ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
TE 35	TE 35	TE 65
TE 65	TE 65	TE 125
		TE 120 E

max. 100 Liter/Tag ca. 600 Tassen (0,18 ltr)		
ab 10° KH	ab 15° KH	ab 20° KH
TE 65	TE 65	TE 125
TE 125	TE 125	TE 165
TE 120 E	TE 120 E	TE 160 E

Testset zur Härtebestimmung

Karbonathärtemessbesteck (KH) bei Teilentsalzungsfiltern

Anschlussarmatur Die entsprechende Anschlussarmatur entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5 des Kataloges.

Die technischen Daten der Filter finden Sie:
Teilentsalzungsfilter (TE)